

ALPOLAN DUOSCAN

Description

Description du produit	vernis de fond et de recouvrement à deux composants, éclaircissant, séchant rapidement.
Base du liant	combinaison de résine polyuréthane
Domaine d'emploi	meubles et agencements intérieur, spécifiquement pour bois clairs. Par son effet éclaircissant ALPOLAN DUOSCAN atténue, respectivement égalise la teinte propre du chêne, du hêtre, du sapin etc. Convient particulièrement pour les bois blanchis; pas appliquer sur des surfaces foncées ou teintées (effet éclaircissant)

Caractéristiques de livraison

Degré de brillance	1027 brillant soyeux 1028 mat 1029 tout mat 1029 naturel mat
Durcisseur	UNIPUR durcisseur 279
Consistance	mélange 10:1 par volprêt pour arroser

Propriétés

Generale	ALPOLAN DUOSCAN donne un film de vernis dur à élasticité durable et très résistant	
Résistance aux	eau très bonne eau chaude très bonne acides dilués bonne lessives diluées bonne	spiritueux très bonne solvants très bonne PVC très bonne eau oxygénée très bonne
Température minimale d'usinage et de séchage	+10°C éviter l'humidité de l'air rel. extrême	
Stabilité au stockage en emballages bien fermés	vernis env. 12 mois durcisseur env. 6 mois le durcisseur ALPOLAN est très sensible à l'humidité. Bien fermer le bidons après l'usage.	

**Résistance à la lumière et
au jaunissement**

excellente

Prescriptions pour l'application

Rapport de mélange	10:1 par volumes avec durcisseur 279
Pot-lif à 20°C	env. 1 semaine
Application	gicler ou arroser
Dilution	dilutif 13000 en cas de besoin
Séchage à 23°C/50% h.r..	sec hors-poisie après 15-20 minutes ponçable..... après 1½ à 2 heures Attention: Les vernis PUR atteignent leur pleine force de résistance chimique et mécanique seulement après env. 14 jours de séchage.
Renouvellement de la couche	poncer et regicler
Dévernissage	décaper avec décapeur METRO FIT
Nettoyage des outils	dilutif 13000 ou dissolvant U
Précautions	Les mesures fixées par la CNA au niveau de l'hygiène du travail et des équipements techniques sont à respecter sans réserve.

Procédé de vernissage

Support	boisponcer et soigneusement dépoussiérer
Vernissage	1 x ALPOLAN DUOSCAN130-150 g/cm ³ ponçage intermédiaire après 1½ à 2 heures avec papier abrasif 280-320 dépoussiérer doigneusement 1 x ALPOLAN DUOSCAN130-150 g/m ²
Remarque	ne jamais entretenir des meubles traités avec de vernis éclaircissants au moyen de produit à polir, mais seulement avec de chiffons humides. L'huile des produits à polir peut, à ces endroits, pénétrer dans le bois et former des taches sous le film du vernis.

Données de sécurité

Fiche de données d sécurité	En employant ce produit demander notre fiche de donnée de sécurité no 5483 et 279H00	
	<u>ALPOLAN DUOSCAN</u>	<u>durcisseur 279</u>
Point d'inflammation	-4°C	27°C
Classification RID/ADR	classe 3 / chiffre 5 b	classe 3 / chiffre 31 c
Classe de toxicité	classe 4 / OFSP T no 619004	non-classé / OFSP T no 614300
ODS Code	1620	1620
Teneur en COV	env. 85%	56%